


品番：EA815GM-338

品名：AC125V/15Ax5m タップ° (ACアダプタOK,12口/MAG付)



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-2312-5W
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	サイズ	295(W)×78(D)×23(H)mm
コンセント	2P×12口	コード長	5m
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)	カラー	ホワイト
差込口間隔	50mm	仮固定穴間隔	150mm
シャッター	あり	マグネット	あり
仮固定穴間隔	150mm	コードの種類(被ふく)	二重被ふくコード
認証	電気用安全法(PSE)技術基準適合品	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。
※iPad(第8世代)のACアダプタが12台接続可能です。

ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。

スチール机に仮固定できるマグネット付きです。

壁等に仮固定できるフック穴付きです。

トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.