品番: EA815GM-346

品名:2m/8口3P タップ(雷ガード/ライン型)



販売価格	10,800円 (税抜)/11,880円(税込)				
カタログ価格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 11:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0904ページ				











マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-3811NFN
コンセント	3P(抜止)×8口	コード長	2m
定格	15A·125V(合計1500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
コード	VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm	バリスタ電圧	470V
制限電圧	775V(50A)	サージ耐量	5500A(2回)
サイズ	504(W)×54(D)×40(H)mm	ノイズフィルタ特性	0.5~10MHzで30dB以上 ・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード) ・電源ライン-アース間ノイズ(コモン モード)
仮固定穴間隔	492mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用い ただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合 品		

ノイズフィルタ、マグネットが付いた抜け止めタップです。3P・8個口・2m。

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。

雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。

スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。

プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。

アース接続ができる、アース端子付きです。

壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。

差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.