品番: EA815GM-358

品名: AC125V/15Ax1m タップ(8口/2P/マグネット付)



販売価格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
カタログ価 格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 18:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					













上面&側面交互差込口採用、スリムタイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SLIM8N-1
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	PSE適合規格	あり
差し込み口形状	2P	プラグ形状	2P
プラグ仕様	スイング式	絶縁キャップ	あり
差込口タイプ	ノーマルタイプ	差込口間隔	64mm
差込口数	8個口	マグネット	あり
電源コード長	1m	コードの種類(被ふく)	二重被ふくコード
コード	VFF 1.8スケア(SQ)×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm	サイズ	約W315×D31×H23mm
重量	約268g	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用い ただけません。

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。

トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

強力マグネット(ネオジム)が底面に搭載されており、スチール面へもしっかりと仮固定が可能です。

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.