

品番：EA815GM-362

品名：125V/20A サーバ-ラック用コンセントバー-(本体)



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-MR7535
コンセント	3P(抜止)×10口	定格	20A・125V(合計2000Wまで)
サイズ	467×44×27(H)mm	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口間ピッチ	32mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種	CP-SVN42シリーズ CP-SVN36シリーズ CP-SVN24シリーズ CP-SVN18シリーズ CP-SVNC1、CP-SVNC2、CP-SVNC3、CP-SVNC4、CP-SVNC5、CP-SVNC6 CP-SVCBOX1、CP-SVCBOX2 CP-SVC18UN CP-SVC24UN、CP-SVC24UNPKN CP-SVC36UN、CP-SVC36UNPKN RAC-SV18U		

タップを連結させて口数が増やせるサーバ-ラック向けタップ。20A用・3P・10個口。

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバ-ラック用20Aコンセントバーです。

コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。

電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。

防塵カバーを外すことでコンセントバーをケーブルで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができません。

サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。

分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。

20A仕様です。

コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。

外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。

連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。

【コンセントバー用】シリーズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.