

品番：EA815GM-385

品名：125V/15Ax2m ハ°ソコ連動タップ° (4口/USB感知式)



販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-RE34U-2
コンセント	3P×4口 (パソコン本体用×1、連動口×3)	コード長	2m
定格	15A・125V (1,500Wまで)	プラグ	2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
サイズ	260×51×36(H)mm	コード色	ホワイト
コード	VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)	コネクタ形状	USB Aコネクタ(オス/PC接続用×1、メス/ハブ用×1)
プラグ仕様	スイング式	パソコン連動口	1個口
非連動口	3個口	コード仕上り外形寸法	直径約8.5mm
USBケーブル長	USBコード: 1.5m 分岐コード: 0.15m	付属品	接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個
対応機種	USBポートを備えたデスクトップ、ノートパソコン ※USBポート装備モデルのみ動作可能 ※USB電源消費電流500mA以下		

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

パソコンのUSBポートに差すだけで本体のスイッチと連動して、タップに接続した周辺機器を一括ON・OFFできます。  
※USB2.0/1.1規格に準拠しています。

USB対応デスクトップ、ノートパソコンに使用できます。

抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。

熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。

トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

スチール製デスクなどに仮固定できるマグネット付きです。

接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.