

品番：EA815GM-395

品名：2.5m タップ°(8口/8口連動手元スイッチ/雷ガード°)



販売価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
カタログ価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SP308
コンセント	3P×8口	コード長	2.5m
定格	15A・125V (1,500Wまで)	プラグ	3P (3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	260×90×31(H)mm	カラー	ホワイト
コード	HVCTF 2.0スクエア(SQ)×3心 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm	制限電圧	775V
バリスタ電圧	470V	サージ耐量	4,500A(1回)、2,500A(2回)

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON・OFFできます。また、手元スイッチからも8個口を一括ON・OFF可能です。

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1,500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

<ご注意>

※消費電力が1,500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。

- ・135%電力オーバー時(2,025W)/約1時間
 - ・200%電力オーバー時(3,000W)/約4~50秒
 - ・300%電力オーバー時(4,500W)/約0.8~12秒
 - ・500%電力オーバー時(7,500W)/約0.3~4秒
- ※室温25℃の場合。

<ブレーカーが作動した場合>

※一度接続した機器をタップから外し、1,500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。

トラッキング対策適用範囲拡大対応しています。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

スチール机に仮固定できるマグネット付きです。タップ本体、手元スイッチにマグネットが付いています。

壁などに仮固定できるフック穴付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.