

品番：EA815GM-426

品名：AC100V/14Ax2m回転タップ°(黒4口/USB/雷ガード)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



180度回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続! 強力マグネット&雷ガード内蔵、PD20W対応スリムタップ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B113UC-2BK
差込口数	4個口(回転式)	差し込み口形状	2P
USBポート数	2ポート USB-A×1ポート Type-C×1ポート	USBポート定格入力	AC100V 50/60Hz
プラグ形状	2P	プラグ仕様	スイング式
絶縁キャップ	あり	差込口間隔	29mm
電源コード長	2m	色	ブラック
定格容量	14A・100V(1400Wまで)	USBポート定格出力	DC5V・3.1A 【Type-C単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【Type-C+USB-A同時使用時】合計最大DC5V/3.1Aまで
USB PD(USB Power)	対応	USB PD最大対応出	20W

Delivery)		力	
サイズ	245.5(W)×24(D)×31(H)mm	重量	約318g
4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップ。			
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことができます。			
※コンセントを差したまま回転はできません。			
USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応。			
※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)			
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付き。			
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。			
スチール面に固定して設置ができる強力なネオジウムマグネット付き。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.