

品番：EA815GN-47

品名：AC125V/15Ax2m 回転タップ(7口/雷ガード/白)



販売価格	3,250円(税抜)／3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜)／3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫：8（2025/12/18 23:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0900ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WBS-SL702SB
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	コンセント	2P×7口
プラグ	2P(スイング式)	コード長	2m
サイズ	24×29×280mm	雷サージ機能	最大サージ電圧:3000V 制限電圧:395V
カラー	白	使用温度範囲	-10℃～40℃
付属品	仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個		
差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ			
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様			
ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード			
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー、安全キャップ付属)			
テレビ台などに仮固定できる仮固定用アタッチメント付き			

代替品

	品番	EA815GN-51
--	----	------------



コメント 変更点:色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.