

品番 : EA815GN-51

品名 : AC125V/15Ax2m 回転タップ(7口/雷ガード/黒)



販売価格	3,250円(税抜)／3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜)／3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0900ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WBS-SL702SB
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	コンセント	2P×7口
プラグ	2P(スイング式)	コード長	2m
サイズ	24×29×280mm	雷サージ機能	最大サージ電圧:3000V 制限電圧:395V
カラー	黒	使用温度範囲	-10°C~40°C
付属品	仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個		

差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様

ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード

火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー、安全キャップ付属)

テレビ台などに仮固定できる仮固定用アタッチメント付き

