


品番 : EA815GR-11

品名 : AC250V/20Ax1.0m 三相タップ(正転2口/接地3)



販売価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
カタログ価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0875ページ		



仕様

メーカー	明工社	型番	MR2937
定格	20A・250V	コンセント	2コ口タップ(接地3P)
コード長	1m	電線仕様	VCT 3.5mm ²
本体サイズ	74×195×50mm	入数	1個

高容量20A平刃形タップ

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用。

タップ本体にコードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる短絡などの心配はありません。

タップ本体の片側に吊り下げ用金具(フック)が付いています。

本体の片側に吊り下げ用穴を設けています。

コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.