

品番 : EA815GV-1

品名 : AC125V/15Ax10m コードリール(アース付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/28 20:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0873ページ | | |



| 品名 | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|----|
| 品名 | 型番 | 規格 | 単位 |
| AC125V/15Ax10m コードリール(アース付) | EA815GV-1 | SVCT2m㎡×3心 | 個 |

仕様

| | | | |
|----------|---------------|--------|----------------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | HR-E104 |
| 電線仕様 | SVCT2m㎡×3心 | 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) |
| コンセント定格 | 接地2P・15A/125V | コンセント数 | 4個 |
| コード長 | 10m | 全長 | 350mm |
| 重量 | 2.2kg | | |
| 電源表示ランプ付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.