

品番 : EA815GV-11

品名 : AC125V/15Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0873ページ		



品名検索結果			
品名	型番	在庫数	販売単位
AC125V/15Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)	EA815GV-11	3	個

仕様

メーカー	日動工業	型番	HR-EB102
電線仕様	SVCT2mm ² ×3心	許容電流	22A(※ケーブルの能力値)
コンセント定格	接地2P・15A/125V	コンセント数	2個
コード長	10m	全長	350mm
重量	2.3kg	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度	(30A/15mA)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.