

品番：EA815GV-26

品名：AC100V/15Ax10m コードリール(車載コンセント対応)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/25 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0873ページ		



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	ANQ-102D-SW
定格電圧	100V	定格電流	(全巻時)7A (全延時)15A
許容電流	20A	コード長	10m
電線仕様	SVCTF 2.0mm <sup>2</sup> ×2心	入力プラグ	2Pプラグ
漏電遮断器タイプ	過負荷保護専用	過負荷電流	1A/15A(切替式)
パイロットランプ	あり	コンセント定格	2P・15A・125V
コンセント数	AC100V×2 USB:5V×2	入力	AC100V
出力	AC100V:100W/1500W切替式 USB:DC5V 1A	使用環境温度	0~40℃
サイズ	68(W)×118(D)×350(H)mm	重量	1.6kg

### 屋内型

車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。

車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。

使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付

ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。

過電流警告ブザー、リセットボタン付

※車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.