



品番 : EA815HC-3


品名 : AC125V/15Ax0.19m 分配コード(2口)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1878ページ		



導体  
被ふく  
保護被ふく  
保護被ふく付安全構造



#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	W-Y19NB
定格	15A・AC125V (合計1,500Wまで)	コンセント	2P×2口
コード長	0.19m	使用温度範囲	-10℃~40℃
カラー	ホワイト	重量(g)	100

差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。

スイングプラグ仕様

屋内専用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.