


品番：EA815L

品名：AC100V/60W 作業灯/耐震電球



販売価格	7,010円(税抜)／7,711円(税込)		
カタログ価格	7,010円(税抜)／7,711円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/03 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2103ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	CM-10A
電源	AC100V	電球	60W耐震球
明るさ	790ルーメン	全長	353mm
重量	1.1kg	口金サイズ	E26
電線仕様	VCT、1.25mm ² ×2心×10m		
手元スイッチ、リフレクター付			
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さ!!			
拡散型のフロスト耐震電球付きで、車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってご使用いただけます。			
眩しくないランプガード付			

代替品

	品番 EA815LC-2 コメント
--	-------------------------

