品番：EA815LA-17C

品名：AC100V/20W/2200ﾙｰﾒﾝ 照明灯/LED

販売価格	16,300円（税抜）／ 17,930円（税込）			
カタログ価格	16,300円（税抜）／17,930円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/10/03 10:11現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



仕様

メーカー	因幡電機製作所	型番	HLN-YL40P1A　100V
シリーズ	Rabbinet	光源	直管型LEDランプ昼白色
定格消費電力	20W	定格入力電流	0.20A
明るさ	2,200lm	エネルギー消費効率	110.0lm/W
相関色温度	5,000K	平均演色評価数	80Ra
電源	AC100V(50/60Hz)	電線仕様	VCT0.75mm2×3心×1m
周波数	50/60Hz	全長	1,313mm
パイプ径	φ45mm 金具部分：57mm(最大幅)	重量	0.8kg
コード長	1m	保護等級	IP65
耐雷サージ	12kV（コモンモード）	LEDモジュール設計寿命	40000時間（光束維持率70%）
材質	透明パイプ、カバー：ポリカーボネート 取付金具：ステンレス		
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト			
蛍光灯40W相当			

金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。
防塵、防雨構造 雨水などからランプ本体を保護します。
直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.