品番: EA815LA-20A

品名: AC100V/18W 作業灯/LED(連結型)



販売価格	20,300円 (税抜)/ 22,330円(税込)				
カタログ価 格	20,300円(税抜)/22,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 20:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2097ページ				











仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LSX-5N
明るさ(Im)	1800	消費電力	18W
サイズ(mm)	φ62×1508	コード長(m)	5
電源	AC100V(50/60Hz)	光源	昼白色LED
重量	1.8kg	照明装置	18W 直管形LEDランプ (LEDランプ交換可能(専用ランプ))
電線仕様	VCT0.75m㎡×2/ບັ	定格周波数	50/60Hz兼用

屋外防雨型

二重絶縁構造

ポリカーボネート製(黒部分:樹脂)

照明ON/OFFスイッチ付

連結専用コンセント付

15灯まで連結可能です。

吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能

用途

道路・屋外夜間工事、防災、仮設、地下 道、仮設トンネル、通路灯など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.