

品番 : EA815LA-31

品名 : AC100V/25W作業灯/LED(連結型/非常灯機能付)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LSX-5EB
電源	AC100V(50/60Hz)または非常用内蔵リチウムイオン電池(2,600mAh)	明るさ	電源接続時:1800ルーメン、非常点灯時:1200ルーメン
定格	100V(50/60Hz)	消費電力	25W
充電時間	約7時間(非常用充電電池)	光源	白昼色LED
色温度	5000K(白昼色)	材質	ポリカーボネート
サイズ	φ62×1508mm	重量	1.9kg
コード長	5m	電線仕様	VCT0.75mm ² ×2心
連続使用時間	非常点灯時:約90分間		

二重絶縁構造

屋外用防雨型

電源接続時は常時バッテリーを充電、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯

非常時・避難経路の明かりの確保に

バッテリー残量インジケーター付

連結用コンセント1個付

代替品



品番 EA815LA-21
コメント 仕様確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.