

品番 : EA815LA-58

品名 : [EA815LA-57A用] 5m 延長LEDチューブライト(片面)



販売価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2103ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LECN-W-5L
仕様	片面発光	明るさ	5000lm
光源	昼白色LED	消費電力	50W
全長	5m	防水規格	IP65
定格電流	0.54A	入力電圧範囲	AC90~110V
100V固有エネルギー消費効率	100lm/W	演色性	Ra83
色温度	5000K	使用環境温度	-10~40°C
球寿命	50000時間	材質	PVC(ポリ塩化ビニル)
最小曲げ半径	20mm	最小曲げ半径(低温時)	45mm
連結可能台数	10本(50mまで)	耐衝撃	IK10
サイズ	LEDライン 全長:5m 幅:17mm 厚さ:9mm	重量	800g
屋内・屋外兼用型			
LEDチューブライトの延長用			

組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。

【適合品番(メーカー)】

LEDコネクトライン 片面発光 5m 白 LECN-5LA-W
LEDコネクトライン 片面発光 5m 赤 LECN-5LA-R
LEDコネクトライン 片面発光 5m 黄 LECN-5LA-Y
LEDコネクトライン 片面発光 5m 青 LECN-5LA-B
LEDコネクトライン 片面発光 5m 緑 LECN-5LA-G
LEDコネクトライン 片面発光 10m 白 LECN-10LA-W
LEDコネクトライン 片面発光 10m 赤 LECN-10LA-R
LEDコネクトライン 片面発光 10m 黄 LECN-10LA-Y
LEDコネクトライン 片面発光 10m 青 LECN-10LA-B
LEDコネクトライン 片面発光 10m 緑 LECN-10LA-G

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.