

品番 : EA815LA-63

品名 : AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 31,200円(税抜)／34,320円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 31,200円(税抜)／34,320円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/16 23:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2097ページ                      |      |   |



## 仕様

|      |                 |         |             |
|------|-----------------|---------|-------------|
| メーカー | 日動工業            | 型番      | LPL-40H-36W |
| 仕様   | 屋内・屋外兼用型/スイッチ付  | 明るさ     | 5310lm      |
| 消費電力 | 35W             | サイズ(mm) | Φ51×1230    |
| 電源   | AC100V(50/60Hz) |         |             |

光源色: 昼白色(5000K)

|              |         |         |                         |
|--------------|---------|---------|-------------------------|
| 電線長          | 5m      | 材質      | ポリカーボネート                |
| 防水規格         | IPX3    | 使用温度    | -20~40°C                |
| 最大連結数        | 15台まで   | 出力コンセント | 防雨コンセント                 |
| 重量(g)        | 1900    | 1m照度    | 1040Lx                  |
| 照明装置(電球・チップ) | LED 35W | 電線種     | VCT 1.25m m³×3芯 ポッキンプラグ |
| 球寿命          | 50000時間 | 付属品     | Φ50フック×2個               |

連結して広範囲への照明が可能で15台まで連結できます。

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。

直管蛍光灯40形クラス約2倍の明るさ

スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.