

品番 : EA815LA-63

品名 : AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2048ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LPL-40H-36W
仕様	屋内・屋外兼用型/スイッチ付	明るさ	5310lm
消費電力	35W	サイズ(mm)	φ51×1230
電源	AC100V(50/60Hz)		
光源色: 昼白色(5000K)			
電線長	5m	材質	ポリカーボネート
防水規格	IPX3	使用温度	-20~40℃
最大連結数	15台まで	出力コンセント	防雨コンセント
重量(g)	1900	1m照度	1040Lx
照明装置(電球・チップ)	LED 35W	電線種	VCT 1.25mm ² ×3芯 ポッキンプラグ
球寿命	50000時間	付属品	φ50フック×2個

連結して広範囲への照明が可能で15台まで連結できます。

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。

直管蛍光灯40形クラス約2倍の明るさ

スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.