

品番：EA815LA-72

品名：AC100V/117W/10m LEDチューブライト(両面/連結型)



販売価格	37,300円(税抜)／ 41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜)／41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/20 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2103ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LECN-R10LA-W
仕様	両面発光	明るさ	13,000lm
光源	昼白色LED	消費電力	117W
全長	10m	防水規格	IP65
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	1.35A
入力電圧範囲	AC90～110V	100V固有エネルギー消費効率	111.1lm/W
演色性	Ra83	色温度	5000K
使用環境温度	－10～40℃	球寿命	50000時間
材質	PVC(ポリ塩化ビニル)	最小曲げ半径	20mm
最小曲げ半径(低温時)	45mm	連結可能長さ	50mまで
耐衝撃	IK10	サイズ	幅:17mm 厚さ:9mm
重量	1.9kg(LEDライン:1.6kg、電源コード:0.3kg)	付属品	整流器付き電源コード、メスコネクタ用キャップ、万能フッカー

スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED

自由に曲げられるフレキシブルタイプ
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯に
屋内・屋外兼用型
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。 火災や焼損の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.