

品番：EA815LB-11

品名：AC100V/ 14.9W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	6,150円(税抜)／ 6,765円(税込)		
カタログ価格	6,150円(税抜)／6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/26 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2103ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	HCL-L155
電球	14.9W	コード長	5m
明るさ	1800lm	クランプ範囲	40mm
サイズ	φ 108×287mm	重量	1100g
電源	AC100V	電球	LED球
電線仕様	VCT 0.75mm ² ×2心	照射角	260度
使用環境温度	−10℃～40℃	球寿命	40000時間
光源色	昼白色(5000K)	口金	E26
材質	球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) クリップ:スチール(SPCC:鉄) 本体、ガード、遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)	演色性	Ra83
付属品	しゃ光板		
屋内型			
スイッチ付			
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.