

品番：EA815LB-18

品名：AC100V/ 39W LED作業灯(コード 5.0m)



販売価格	9,230円(税抜)／10,153円(税込)		
カタログ価格	9,230円(税抜)／10,153円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/12 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	LCLF-395N
用途	暗い場所での作業用照明に	明るさ	5100lm(定格光束)
電源	AC100V(50/60Hz)	入力電圧範囲	AC90～125V
消費電力	40W	定格電流	0.43A
電球	LED球	口金	E26
球寿命	30000時間	演色性	Ra82(高演色LED)
光源色	昼白色	色温度	5000K
コード長	5m	電線仕様	HVCTFK0.75mm2×2心
クランプ範囲	50mmまで	サイズ	381(W)×223(D)×381(W)mm
重量	1.1kg	使用環境温度	－10～40℃
連結可能台数	8台	照度	【1m】 天面:320lx 側面:355lx 全方向:1445lx 【3m】 天面:45lx 側面:50lx 全方向:185lx 【5m】

		天面:20lx 側面:20lx 全方向:75lx
ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える！		
LEDの照射角度が自由に変えられます。		
連結用コンセント、スイッチ、クリップ底面にマグネット付き		
屋内用		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.