


品番 : EA815LC-3

品名 : AC100V/ 60W 作業灯(10mコード)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/01/14 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2050ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ILI-10
電源	AC100V	電球	TD型60W耐震電球
明るさ	790ルーメン	全長	338mm
電線仕様	VCT0.75㎟×2心	コード長	10m
重量	1150g	口金サイズ	E26
手元スイッチ付			
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。			
工場やマイホームで、また遠く離れた場所へは延長コードの接続で。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.