

品番 : EA815LC-6

品名 : AC100V/ 10W 作業灯/LED(屋内用・電球色)

	販売価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)		
	カタログ価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 13:01現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2050ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	CM-10L
サイズ	95(W)×353(H)mm	明るさ	800ルーメン
消費電力	100V(50/60Hz兼用)	電線仕様	VCT 1.25mm2×2心
コンセント	2P×1個	重量	1.7kg
光源	10W電球形LEDランプ		
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。			
ランプを守る金属製ガードネットです。			
吊り下げフック付			
コード長	10m	電源	AC100V
口金サイズ	E26		
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹脂製グリップ付			