

品番 : EA815LD-17

品名 : AC100V/ 13W 作業灯/ 蛍光灯(屋内型)



販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	FHW-13N-5M-B
電源	AC100V	照明装置	13W蛍光灯
明るさ	800ルーメン	蛍光灯カバー部材質	ポリカーボネート
全長	390mm	重量	477g
防滴仕様			
電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2心×5m	定格周波数	50/60Hz兼用
手元スイッチ式			
360°回転するフック、マグネット付			
耐震球60W以上の明るさ			

代替品

	品番 EA815LF-6A コメント ルーメン・サイズ
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.