

品番 : EA815LD-212

品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内用)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



明るさを5段階に切替できます

#### 仕様

照明装置	SMD球15灯	電源	リチウムイオン充電池(3.7V 2200mAh 本体内蔵)
明るさ	強:400ルーメン 中:350ルーメン 弱:300ルーメン 最弱:250ルーメン 点滅:200ルーメン	連続点灯時間	強:5~6時間 中:7~8時間 弱:9~10時間 最弱:10~11時間 点滅:15~20時間
使用電池	リチウムイオン充電池(USBケーブル付)	充電時間	4~5時間
サイズ	φ 51×405(H)mm	重量	420g
付属品	充電用USBケーブル	材質	Nylon+30GF

フック・マグネット付×角度調整可能!最大400ルーメン!4段階調光+点滅機能付きLED作業灯

ハンドル部が180°、ライト部が120°回転します。

可動式フック、底面マグネット付

別売のマグネットホルダー(EA815LF-100)を使用すると金属面への取付けが可能になります

#### 代替品



品番 EA815LL-22  
コメント 500ルーメン

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.