

品番：EA815LD-35AS

品名：[充電式] 作業灯/LED(耐薬品/細身)



販売価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2056ページ		



#### 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	LB-LED30B
照明装置	砲弾型LED×30個	セット内容	バッテリー・充電器付
サイズ	φ22(ライト部)×418mm	重量	290g
充電器	AC100V	明るさ	145ルーメン
連続点灯(時間)	8	電源	DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah
LEDカバー部材質	PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂	演色評価数	Ra85
色温度	7500K	付属品	ストラップ・保護カバー

#### 耐薬品性

充電式なので電源の無い所や電源の届かない所でもOK

#### 軽量・スリムボディ

#### 用途

- ・各種整備工場及び組立工場
- ・各種保守点検作業
- ・各種メンテナンス作業
- ・非常用&防災用ライトとして
- ・クイック車検
- ・板金塗装工場

- ・電源の無いところで
- ・狭所照明用として
- ・アウトドアなど

ライト本体からバッテリーを外さなくてもそのまま充電できます。(バッテリー単体での充電も可能です。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.