品番: EA815LD-43

品名: AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング)



販売価格	24,000円 (税抜)/26,400円(税込)				
カタログ価 格	24,000円(税抜)/26,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 04:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2098ページ				





仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-20PA
電源	AC100V	照明装置	インバーター内蔵、20W蛍光灯付
サイズ	φ65×928mm	明るさ	1,200ルーメン
重量	1.25kg	電線仕様	SVCTF0.75m㎡×2心×5m
定格周波数	50/60Hz兼用	蛍光灯カバー部材質	ポリカーボネート
消費電力	20W	ランプ電力	18W
コード長	5m	色温度	5000K
演色評価数	Ra70	防塵·防水規格	IP66
使用場所	屋内	用途	・各種倉庫の補助照明として ・工作機械の補助機械として ・電車、航空機の点検、整備に ・トンネルの仮設照明として ・仮説テント照明に
付属品	固定ホルダー×2個 (お手持ちのボルトナットで取り付け可 能)		
二重絶縁構造			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.