品番: EA815LD-703

品名: AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダ-2個付)



販売価格	<b>38,000円</b> (税抜)/41,800円(税込)				
カタログ価 格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/25 20:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2098ページ				





**カタログ訂正** 24/11/27 明るさ: (誤) 2350lm(正) 2690lm (No.55/56 9013)

## 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED21R
電球	22W	コード長	5m
明るさ	2690lm	サイズ	φ34×968mm
重量	750g	用途	トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。
電源	AC100V	照明装置	直管型LED
防水·防塵等級	IP66	付属品	固定ホルダー(2個)
周波数	50Hz/60Hz	色温度	5000K
演色評価数	Ra80	使用場所	屋内
使用温度範囲	0~40℃		

蛍光灯と同様のやわらかな光源

ポリカーボネート製

二重絶縁構造

パイプ部分は $\phi$ 30mm、最大部分は $\phi$ 34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。

器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.