

品番 : EA815LD-703

品名 : AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダ`-2個付)



販売価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/09 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2048ページ		



仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED21R
電球	22W	コード長	5m
明るさ	2690lm	サイズ	φ34×968mm
重量	750g	用途	トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。
電源	AC100V	照明装置	直管型LED
防水・防塵等級	IP66	付属品	固定ホルダー(2個)
周波数	50Hz/60Hz	色温度	5000K
演色評価数	Ra80	使用場所	屋内
使用温度範囲	0~40℃		

蛍光灯と同様のやわらかな光源

ポリカーボネート製

二重絶縁構造

パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。

器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.