


品番 : EA815LD-713

品名 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2048ページ		



#### 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED21R-FA
用途	・トンネルの仮設照明として ・各種倉庫の補助照明として ・電車・航空機の点検・整備に ・仮設テント照明に ・工事現場で	照明装置	直管型LED
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	22W
明るさ	2690lm	演色評価数	Ra80
色温度	5000K	サイズ	φ34×968mm
重量	1015g	コード長	入力側:5m 出力側:0.2m
連結可能数	10台	使用場所	屋内
使用温度範囲	0~40℃	防水・防塵等級	IP66
材質	ポリカーボネート	付属品	30mm固定ホルダー×2個

パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。

器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。

プラグ・コンセントは防水仕様

二重絶縁構造

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.