品番: EA815LD-752

品名: AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)



販売価格	39,500円 (税抜)/ 43,450円(税込)				
カタログ価 格	39,500円(税抜)/43,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 01:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2098ページ				









仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED36PA-FA			
電球	14W	入力コード長	5m			
出力コード長	0.2m	明るさ	1670ルーメン			
サイズ	φ65×750mm	重量	1.46kg			
用途	仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。	電源	AC100V			
照明装置	14W直管型LED	防水·防塵等級	IP66			
付属品	固定ホルダー(2個)	色温度	5000K			
演色評価数	Ra80	周波数	50/60Hz			
使用場所	屋内	使用温度範囲	0~40℃			
蛍光灯と同様のやわらかな光源						
連結タイプ(最大15台まで連結可能)						
ポリカーボネート製						
二重絶縁構造						



品番 EA815LA-21

コメント 違い:明るさ、サイズ、電球など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.