

品番 : EA815LD-752

品名 : AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



IP66規格表	
等級	内訳
IP66	防塵
1	塵埃0.1mm以下の固形物が侵入しない
2	塵埃1.0mm以下の固形物が侵入しない
3	塵埃5.0mm以下の固形物が侵入しない
4	塵埃10mm以下の固形物が侵入しない
5	塵埃1mm以下の固形物が侵入しない
6	塵埃0.1mm以下の固形物が侵入しない
7	塵埃0.075mm以下の固形物が侵入しない
8	塵埃0.05mm以下の固形物が侵入しない
9	特性表示なし(伊機規格参照)

防水性能規格	
等級	内訳
IP66	防水
1	任意に滴する水滴に対して保護する
2	15°の傾斜時に任意の水滴が落下しない
3	60°の傾斜時に任意の水滴が落下しない
4	任意の角度から任意の水滴が落下しない
5	任意の角度から任意の水滴が落下しない
6	任意の角度から任意の水滴が落下しない
7	任意の角度から任意の水滴が落下しない
8	任意の角度から任意の水滴が落下しない
9	特性表示なし(伊機規格参照)

### 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED36PA-FA
電球	14W	入力コード長	5m
出力コード長	0.2m	明るさ	1670ルーメン
サイズ	φ65×750mm	重量	1.46kg
用途	仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。	電源	AC100V
照明装置	14W直管型LED	防水・防塵等級	IP66
付属品	固定ホルダー(2個)	色温度	5000K
演色評価数	Ra80	周波数	50/60Hz
使用場所	屋内	使用温度範囲	0~40℃

蛍光灯と同様のやさらかな光源

連結タイプ(最大15台まで連結可能)

ポリカーボネート製

二重絶縁構造

代替品



品番 EA815LA-21

コメント 違い:明るさ、サイズ、電球など

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.