

品番 : EA815LF-3

品名 : AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



360°回転引っ掛けハンガー付

仕様

電源	AC100V	明るさ	120ルーメン
電線仕様	VCTFK0.75mm ² ×2心×5m	定格周波数	50/60Hz兼用
360°回転引っ掛けハンガー付			
LED	30灯	全長	400mm
重量	0.55kg		

代替品

	品番	EA815LF-6A
	コメント	60灯/600ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.