

品番：EA815LN-25B

品名：AC100V/12W/ 270mm 照明灯/LED(防水型)



販売価格	22,700円(税抜)／ 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/11 23:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日機	型番	NLSS20C-AC(2M+P)
電源	AC100～120V	電球	LN-25B:12W LED球 LN-27A: 11W LED球
光源	LED球	コード長	2m
高さ	LN-25B:270mm、LN-27A: 1070mm	重量	LN-25B:1.5kg、LN-27A:2.5kg
照明部分は320°回転可能			
取付ねじ付			
明るさ	1,030ルーメン	防水性能	IP67(頭部ケースのみ)

代替品

	品番	EA815LN-25C
	コメント	外観、サイズなど変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

