

品番：EA815LN-44

品名：AC100-240V/ 24W 照明灯/LED(防水型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,800円(税抜)／ 55,880円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 50,800円(税抜)／55,880円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/05/05 20:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2146ページ                      |      |   |



モデルチェンジ内容 23/12/18 付属品:ブラケットの形状が若干変わっています(No.54, 55 1213)

仕様

|              |                             |      |                     |
|--------------|-----------------------------|------|---------------------|
| メーカー         | 日機                          | 型番   | NLL3-40CG-AC        |
| 明るさ          | 2700lm                      | 消費電力 | 24W                 |
| サイズ(W×D×H)mm | φ 58×1496                   | コード長 | 3m                  |
| 材質           | 強化ガラス                       | 電源   | AC100～240V          |
| 電線仕様         | VCTF0.75mm <sup>2</sup> ×2心 | 色温度  | 5,700K              |
| 防水性能         | IP67                        | 使用温度 | -10℃～40℃(但し、氷結しない事) |
| 付属品          | 電源ケーブル、金属製取付ブラケット           |      |                     |

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。

優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.