


品番：EA815LN-52

品名：AC100-240V/14W 照明灯/LED(防滴型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,300円(税抜)／22,330円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 20,300円(税抜)／22,330円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/17 19:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2049ページ                      |      |   |



仕様

|      |                                                                     |      |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| メーカー | 日機                                                                  | 型番   | NLT2-20-AC-S(2M+P)   |
| 明るさ  | 1900lm                                                              | 消費電力 | 14W                  |
| 全長   | 520mm                                                               | 電源   | AC100～240V           |
| コード長 | 2m                                                                  | 材質   | ポリカーボネート             |
| 防水性能 | IP65                                                                | 1m照度 | 500lx                |
| 電線仕様 | VCTF0.75mm <sup>2</sup> ×2心                                         | 色温度  | 5,700K               |
| 設計寿命 | 40,000時間(使用温度:40℃)<br>60,000時間(使用温度:25℃)<br>※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 | 使用温度 | －10℃～40℃(但し、氷結しない事)  |
| カバー  | 乳白色                                                                 | 付属品  | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) |

保護回路により瞬時停電に対応、絶縁性にも優れています。

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

※AC200Vで使用する際は、変換アダプターを別途ご用意頂く必要があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.