

品番 : EA815LN-54

品名 : AC100-240V/27W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



#### 仕様

メーカー	日機	型番	NLT2-40-AC-S(2M+P)
明るさ	3900lm	消費電力	27W
全長	950mm	電源	AC100~240V
コード長	2m	材質	ポリカーボネート
防水性能	IP65	1m照度	1000lx
電線仕様	VCTF0.75mm <sup>2</sup> ×2心	色温度	5,700K
設計寿命	40,000時間(使用温度:40℃) 60,000時間(使用温度:25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	使用温度	-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
カバー	乳白色	付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)

保護回路により瞬時停電に対応、絶縁性にも優れています。

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

※AC200Vで使用する際は、変換アダプターを別途ご用意頂く必要があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.