

品番：EA815LN-62

品名：AC100V/ 8W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日機	型番	NLT4-20-AC1-S(2M+P)
明るさ	690lm	消費電力	8W
サイズ(W×D×H)mm	520×40.4×30.5	コード長	3m
材質	ポリカーボネート	電源	AC100V
電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2心	防水性能	IP65
色温度	5,700K	使用温度	-40℃～40℃
付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)		
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。			
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。			
眩しさを抑える防眩カバー付			

代替品

	品番	EA815LN-62A
	コメント	変更点:消費電力・明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.