

品番 : EA815LN-62A

品名 : AC100V/ 6W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2098ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLT4-20-AC-S(2M+P)
明るさ	790lm	消費電力	6W
全長	520mm	電源	AC100V
コード長	3m	材質	ポリカーボネート
防水性能	IP65	付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
色温度	5,700K	照度(1m)	170lx
電線仕様	VCTF0.75㎟×2芯	カバー	乳白色
使用温度	−40°C～40°C(ただし、氷結しないこと) ※−20°C以下はシリコンケーブルを使用してください	設計寿命	60,000時間(使用温度25°C) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点

眩しさを抑える防眩カバー付

保護回路により絶縁性に優れています。

工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。

乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.