

品番 : EA815LN-63

品名 : AC100V/12W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2098ページ		



#### 仕様

メーカー	日機	型番	NLT4-30-AC1-S(2M+P)
明るさ	1030lm	消費電力	12W
サイズ(W×D×H)mm	735×40.4×30.5	コード長	3m
材質	ポリカーボネート	電源	AC100V
防水性能	IP65	電線仕様	VCTF0.75㎟×2心
色温度	5,700K	使用温度	-40°C～40°C
付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)		

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

眩しさを抑える防眩カバー付

#### 代替品

	品番 EA815LN-63A コメント 変更点:消費電力・明るさ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.