


品番 : EA815LN-71

品名 : AC100-240V/ 5W 照明灯/LED



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/06 03:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2110ページ		



カタログ訂正

24/12/09 明るさ/消費電力の訂正。誤:360lm/5.8W、正:540lm/5W(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	日機	型番	NLU05-AC
明るさ	540lm	消費電力	5W
全長	215mm	電源	AC100~240V
光源	面発光LED	コード長	2.3m
色温度	5,700K	照度(1m)	280lx
期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	重量	430g
使用温度	-10℃~40℃(但し、氷結しない事)	用途	目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウィンドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)など
付属品	ACアダプター		

IP50

ムラのない光で目視検査の照明に最適です。

背面マグネット付

LED特有のぎらつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。

影がでにくいいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

また、目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.