

品番 : EA815LN-76

品名 : AC100-240V/ 6W 照明灯/LED(調光付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/21 01:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2059ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|---------------|
| メーカー | 日機 | 型番 | NLUD05-AC |
| 明るさ | 540lm | 消費電力 | 6W |
| 全長 | 245mm | 電源 | AC100~240V |
| 光源 | 面発光LED | コード長 | 2.3m |
| 色温度 | 5,700K | 照度(1m) | 280lx |
| 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 | 重量 | 430g |
| 使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) | 調光範囲 | 20~100% |
| 演色性 | Ra80 | 用途 | 外観検査、目視検査照明など |
| 付属品 | ACアダプター | | |

IP50

ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。

照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。

背面マグネット付

調光機能付き面発光LED照明です。

LED特有のギラツキのない面発光。長時間使用しても目が疲れにくい。

光の反射が少なく、検査照明に最適です。

影がでにくいいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

定電流IC回路を採用。電圧の変動があっても一定の照度を保ち、LEDの長寿命化を実現。

突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有する安全設計。

背面にマグネットを内蔵。金属部に貼りつけて使用できます。

照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.