

品番：EA815LN-85

品名：[充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)



販売価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/13 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2056ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLB06G
明るさ	750lm	消費電力	6W
全長	410mm	電源	リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh
連続点灯時間	H:2時間、M:5時間、L:12時間	充電時間	2.75時間
材質	強化ガラス	防水性能	IP67
色温度	5,700K	使用温度	-10℃~40℃
照度(0.5m)	820lx	充電ポート	micro USB
充電電圧	USB 5V/2A	三段階調光機能	全灯(H) 1/2(M) 1/3(L)
フラッシュ機能	3秒間長押し	用途	工作機械の機内照明、設備機械照明などに
付属品	ACアダプター 取付マグネット		

強化ガラスにより切削油、酸、アルカリ溶液に対応

工作機内の照明に最適です。

バッテリー内蔵の充電式防水LED照明です。

バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。

LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することができます。

過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.