

品番 : EA815LP-122

品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2111ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	XLG421DGNCLE9
明るさ	2500lm	消費電力	17.2W
光源寿命	40000時間(光束維持率85%)	全長	1250mm
幅	230mm	電源	AC100~242V
光源	LED(昼白色)	色温度	5000K
材質	本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池	重量	2.7kg
消費効率:145.3lm/W			
Hf32形定格出力型1灯相当			
点検スイッチ付			
充電モニタ(緑)付			
自己点検スイッチ付			
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光			
Ra83(常用光源)			

Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K
水平天井取付専用
注)調光はできません。
注)器具エンドには電源穴がありません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
非常時:本体組込LED点灯 常時:ライトバー点灯
非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.