

品番：EA815LP-132

品名：AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	53,900円(税抜)／ 59,290円(税込)		
カタログ価格	53,900円(税抜)／59,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/21 20:26現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	XLG211DGNKLE9
明るさ	1600lm	消費電力	12.5W
光源寿命	40000時間(光束維持率85%)	全長	732mm
幅	230mm	電源	AC100～242V
光源	LED球(昼白色)	色温度	5000K
材質	本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池	重量	1.6kg
FL20形器具2灯相当			
消費効率:128lm/W			
点検スイッチ付			
充電モニタ(緑)付			
自己点検スイッチ付			
Ra83(常用光源)			
Ra70(非常用光源)			

リニューアル向けLED照明（電池内蔵型・非常用LED）
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
非常時:本体組込LED点灯 常時:ライトバー点灯
非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K
水平天井取付専用
注)調光はできません。
注)器具エンドには電源穴がありません。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.