

品番：EA815LP-21

品名：φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NNFB90005K
取付天井高さ目安	LED低天井・小空間用(~3m) ハロゲン電球9形相当	光源	LED球
光色	昼白色	電源	100~242V
消費電力	1.0W	サイズ	φ155×75mm
重量	700g	色温度	5000K
公共施設品番	K1-LSS11-1	材質	レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池

天井直付型 30分間タイプ

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

Ra70

水平天井取付専用

非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯

調光はできません。

LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

非常灯評定番号:LALE-004
【交換電池】FK705
【リモコン(別売)】FSK90910K
【適合パイプ吊具】LK93000J

リモコン(別売:EA983AX-251)を使用することで、自己点検機能が付いて効率よく点検作業ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.