

品番 : EA815LP-61

品名 : AC100-242V/20形 LED階段照明器具(非常灯付)



販売価格	92,800円(税抜) / 102,080円(税込)		
カタログ価格	92,800円(税抜) / 102,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/24 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2060ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NNCF23115LE9
明るさ	1600lm	光源	LED球(昼白色)
光源寿命	40000時間(光束維持率85%)	色温度	5000K
消費電力	15.6W	全長	902mm
重量	2.8kg	電源	AC100~242V
材質	本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池		
Hf16形1灯相当			
消費効率:102.5lm/W			
点検スイッチ付			
充電モニタ(緑)付			
自己点検スイッチ付			
信号装置連動端子台付			
常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)			

天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)

型式認定番号:3AE-1082

非常灯評定番号:LALE-015

【交換常用光ユニット】FK98512

【交換電池】FK763

【リモコン(別売)】FSK90910K

【適合リニューアルプレート(別売)】FK12000

配光番号:K0185271/K0185272

注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.